


t-insteekschroefkoppeling NPQP-T-R14-Q10-FD-P10

Artikelnummer: 133077

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 5,8 mm |
| Design | T-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 18 g |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant SW17 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 10 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PP |
| Materiaal slanglemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |