

y-insteekschroefkoppeling NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10

Artikelnummer: 133084

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 2,8 mm |
| Design | Y-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 8,5 g |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant SW14 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 6 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PP |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |