



smoorgeluiddemper VFFK-C-K-M7-P

Artikelnummer: 133141

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelende geluiddemperfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M7
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal debiet 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 100 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	3,8 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	5,8 g
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	messing vernikkeld