


remweerstand CACR-KL2-67-W1800

Artikelnummer: 1336617

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	600
Inbouwpositie	vrije convectie loodrecht
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	10.800 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	10.800 Ws
Prestatie bij 35% ED en 20 °C	1.800 W
Nominaal vermogen remweerstand	720 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	720 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	720 W
Weerstandswaarde	67 Ohm
Toelating	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	4.000 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
Materiaal - opmerking	RoHS conform