

# klemhuls

## EAMH-86-12-C27.3-P

Artikelnummer: 1354102

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	86
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	10 kgmm <sup>2</sup>
Productgewicht	115 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform