


gaffelkop CRSG-M8

Artikelnummer: 13568

FESTO

corrosiebestendig, volgens DIN 8140.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M8
Inbouwpositie	willekeurig
Gebaseerd op norm	DIN 71752 ISO 8140
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	52,2 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	hooggelegeerd staal
Materiaal gaffel	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	hooggelegeerd staal
Materiaal veiligheidslot	hooggelegeerd staal