


zwenkaandrijving DRRD-25-180-FH-Y9A

Artikelnummer: 1360248

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Dempingshoek	79 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	+10 / -190 deg
Zwaaihoek	180 deg
Demping	Y9: interne hydraulische demping normaal
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,2 ... 1 MPa
Werkdruk	2 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5,15 Nm
Toelaatbaar massastraagheidsmoment	0,15 kgm ²
Productgewicht	1.358 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met inwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	Affineerstaal
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	aluminumlegering glad geanodiseerd