

aansluitstrip


VABM-C8-12E-G14-14-M1-L

Artikelnummer: 1361871

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.](#)

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	12 mm
Max. aantal ventielplaatsen	14
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,6 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	5 Nm
Productgewicht	992 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering