


zwenkaandrijving DSM-12-270-HD-A-B

Artikelnummer: 1369110

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Zwaaihoek	0 ... 270 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwaaivleugel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,3 ... 1 MPa
Werkdruk	3 ... 10 bar
Max. zwenkfrequentie bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max axiale kracht	180 N
Max. radiale kracht	200 N
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm
Productgewicht	375 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	Staal vernikkeld
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	aluminumlegering