


# koppeling EAMC-67-62-24-24

Artikelnummer: 1451407

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	24 mm
Opnamediameter 2	24 mm
Grootte	67
Nominale lengte	62 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	280 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	143 Nm
Productgewicht	436 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform