

# Zwaai aandrijving DRQ-50- -360-PPV-A

Artikelnummer: 150247  
Einde productie

FESTO


voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingscompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaaihoek van 271 tot 359°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Dempingshoek	84 deg
Zwaaihoek	360 deg
Tolerantie van de eindposities	6 deg
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaalfrequentie bij 6 bar	1,2 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	19 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,016 kgm <sup>2</sup>
Productgewicht	6.750 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)