

# geleidingseenheid FENG-40-400-KF

Artikelnummer: 150291

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



## Informatieblad

| Kenmerk                     | Waarde                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Grootte                     | 40                                  |
| Slag                        | 400 mm                              |
| Inbouwpositie               | willekeurig                         |
| Geleiding                   | Kogelomloopgeleiding                |
| Constructieve opbouw        | Geleiding                           |
| LABS-conformiteit           | VDMA24364-B2-L                      |
| Omgevingstemperatuur        | -20 ... 80 °C                       |
| Max. kracht Fy              | 1.000 N                             |
| Max. kracht Fy statisch     | 1.260 N                             |
| Max. kracht Fz              | 1.000 N                             |
| Max. kracht Fz statisch     | 1.260 N                             |
| Max moment Mx               | 44 Nm                               |
| Max. moment Mx statisch     | 55 Nm                               |
| Max moment My               | 52 Nm                               |
| Max. moment My statisch     | 65 Nm                               |
| Max moment Mz               | 52 Nm                               |
| Max. moment Mz statisch     | 65 Nm                               |
| Verplaatsingskracht         | 15 N                                |
| Productgewicht              | 3.650 g                             |
| Soort bevestiging           | met inwendige schroefdraad          |
| Materiaal - opmerking       | RoHS conform                        |
| Materiaal geleidingselement | Affineerstaal                       |
| Materiaal behuizing         | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal jukplaat          | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |