


Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/4-PK-6-RS-B

Artikelnummer: 151177

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Ventiefunctie | ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag |
| Pneumatische aansluiting 1 | PK-6 met wartel |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Instelelement | Kartelschroef |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| Normaal nominaal debiet in smoorrichting | 540 l/min |
| Normaal nominaal debiet in terugslagrichting | 410 ... 585 l/min |
| Werkdruk | 0,3 ... 10 bar |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Bedrijfsmedium | gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Nominaal debiet in smoorrichting 6 → 0 bar | 840 l/min |
| Nominaal debiet in terugslagrichting 6 → 0 bar | 635 ... 910 l/min |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 11 Nm |
| Productgewicht | 45 g |
| Materiaal - informatie draadplug | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaalinfo regelschroef | Messing |
| Materiaalinfo draaiaansluiting | Gespuutgiet zink |