



# smoorventiel met terugslagklep GRLZ-1/8-PK-6-B

Artikelnummer: 151191  
Einde productie

FESTO

voor debietregelaar op de toevoer, met zwaibare aansluiting.  
Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar op de afvoer met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-6 met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	300 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	210 ... 290 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,3 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	455 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	320 ... 440 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	6 Nm
Productgewicht	26 g
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitsgiet zink