



Precisiedebietregelaar met terugslag GRLZ-1/4-PK-4-RS-B

Artikelnummer: 151199

FESTO

voor debietregelaar op de toevoer, met draaibare aansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-4 met wartelmoer
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	260 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	220 ... 260 l/min
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	370 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	315 ... 370 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	11 Nm
Productgewicht	44 g
Materiaal - informatie draadplug	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink