


Trekstangcilinder DNG-6"-4"-PPV-A

Artikelnummer: 151651

FESTO

gebaseerd op ISO 15552, NF E 49 003.1 en UNI 10 290, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	4 "
Zuigerdiameter	6 "
Zuigerstangschroefdraad	UNF1 1/2-12
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	8,7 ... 145 Psi
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Dempingslengte	1,57 "
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	2.543 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	2.712 lbf
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	6,7 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	609 oz
Pneumatische aansluiting	NPT3/4-14