


lichtgevende dichting MV-LD-230

Artikelnummer: 151716

FESTO

voor magneetventielen MV.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Productgewicht	1,6 g
Elektrische aansluiting	vierhoekige vorm MSV volgens DIN EN 175301-803 Vorm B
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Nominaal vermogen lichtgevende dichting	0,33 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Vervuilingsgraad	3
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)