


# lichtgevende afdichting MEB-LD-230AC

Artikelnummer: 151718

FESTO

voor MEB-ventielen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Productgewicht	0,6 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierkant ontwerp MSEB
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Aardverbinding	beschikbaar
Nominaal vermogen lichtgevende dichting	0,33 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur	transparant