


geleidingseenheid FENG-2"- -KF

Artikelnummer: 151748

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.

Einde productie. Leverbaar tot 2021. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	2"
Slag	0,4 ... 20 "
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Verplaatsingskracht	15 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	50 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	4.030 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	aluminiumlegering