



vacuümschakelaar VPEV-W-KL-LED-GH

Artikelnummer: 152619

FESTO

voor montage op een G- of H-rail.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Drukmeetbereik	-0,8 ... -0,25 bar
Werkdruk	-1 ... 0 bar
Overbelastingsbereik	8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Hysteresis	0,08 ... 0,25 bar
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Max. uitgangsstroom	2.500 mA
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Elektrische aansluiting	4-polig Schroefklem
Soort bevestiging	met doorgangsboring met DIN-rail naar keuze:
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	M5
Productgewicht	56 g
Materiaal behuizing	PA PET POM
Materiaal membraan	NBR
Schakelstatusweergave	LED geel
Instelbereik drempelwaarde	-0,8 ... -0,25 bar
Beschermingsgraad	IP20
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III