

naderingsschakelaar SMT0-4U-PS-K-LED-24


Artikelnummer: 152836

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met lichtdiode en geïntegreerde beveiliging, zonder bevestigingskit.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Design | rond |
| Gebaseerd op norm | EN 60947-5-2 |
| Toelating | RCM Mark |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Meetgrootte | positie |
| Meetprincipe | magneetinductief |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 70 °C |
| Herhaalnauwkeurigheid | 0,2 mm |
| Schakeluitgang | PNP |
| Schakelelementfunctie | NO-contact (maakcontact) |
| Inschakeltijd | ≤ 5 ms |
| Uitschakeltijd | ≤ 5 ms |
| Max. uitgangsstroom | 200 mA |
| Max. schakelvermogen DC | 6 W |
| Spanningsdaling | ≤ 2 V |
| Inductieve beschermcircuit | ingebouwd |
| Minimale belastingsstroom | 0,1 mA |
| Reststroom | ≤ 0,01 mA |
| Bestand tegen kortsluiting | pulserend |
| Bestand tegen overbelasting | beschikbaar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 10 ... 30 V |
| Restripping | 10 % |
| Polariteitsbescherming | voor alle elektrische aansluitingen |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 3 |
| Uitgangsrichting aansluiting | in de lengte |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Kabeleigenschap | Standaard |
| Kleur kabelmantel | grijs |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Materiaal isoleerkous | PVC |
| Draadeindes | vertind |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Max. aandraaimoment | 0,8 Nm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 70 g |
| Kleur behuizing | zwart |

| Kenmerk | Waarde |
|---|----------------|
| Materiaal behuizing | PET |
| Schakelstatusweergave | LED geel |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |