


parallelkit EAMM-U-60-D32-67A-91-S1

Artikelnummer: 1529422
Einde productie

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	60
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	26,7 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,07 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1.210 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	67A
Materiaal - opmerking	RoHS conform