

# meervoudige verdeler QST3-1/8-6-4

Artikelnummer: 153200

FESTO

360° oriënteerbaar, 4 uitgangen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	3 mm
Soort dichting op de inschroeftrap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 6 bar
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 14 bar
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	21 g
Aantal uitgangen	4
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm voor slang buitendiameter 6 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij