

verschuldrukregelventiel LRL-M5-QS-6

Artikelnummer: 153500

FESTO

zonder manometer, met uitwendige schroefdraad en QS-insteekkoppeling.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Regelfunctie | Differentiaaldruck constant met keerstroomgedrag |
| Pneumatische aansluiting 1 | M5 |
| Pneumatische aansluiting 2 | QS-6 |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| Nominaal debiet open | 32 l/min |
| Drukregelbereik | 2 ... 6 bar |
| Ingangsdruk 1 Mpa | 0 ... 0,9 MPa |
| Ingangsdruk 1 | 0 ... 9 bar |
| Ingangsdruk 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Materiaal behuizing | PBT-versterkt |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Bedieningsveiligheid | Kartelschroef met veiligheidsring |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | direct gestuurd zuigerregelventiel met doorlopende druktoevoer |
| Nominaal debiet gesloten | 31 l/min |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 10 g |
| Materiaal inschroeftap | messing vernikkeld |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal schroefdraaddichting | PTFE |