


Insteekschroefkoppeling QSF-1/8-1/4-U

Artikelnummer: 153620

FESTO

binnenschroefdraad met buitenzeskant.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------|---|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 4 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Push-pullprincipe |
| Werkdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht Vacuüm |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | Germanischer Lloyd |
| Max. aandraaimoment | 8 Nm |
| Pneumatische aansluiting | NPT1/8-27 voor slang buitendiameter 1/4" |
| Kleur van de demontagering | grijs |
| Materiaal - tip | RoHS conform |
| Materiaal - informatie behuizing | Messing vernikkeld |
| Materiaalinfo demontagering | POM |
| Materiaal - informatie slangdichting | NBR |
| Materiaalinfo slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |