

T-insteekschroefkoppeling QSTL-1/8-5/32-U


Artikelnummer: 153709

FESTO

360° draaibaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	2,6 mm
Soort dichting op de draadplug	deklaag
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Push-pullprincipe
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Max. aandraaimoment	8 Nm
Aantal uitgangen	2
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting toevoerleiding	Uitwendige schroefdraad NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting uitgang	voor slang buitendiameter 5/32"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	PBT
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaal - informatie slangdichting	NBR
Materiaalinfo slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij