


# Insteekkoppeling QSM-1/8T-U

Artikelnummer: 153905

FESTO

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for  
alternative products.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	2,6 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	2 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 1/8"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PBT
Informatie materiaal demontagering	POM
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij