



# afsluitventiel HE-3-QS-3/8-U

Artikelnummer: 153978

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ventiel functie                         | 3/2 bistabiel                                                            |
| Pneumatische aansluiting 1              | QS-3/8                                                                   |
| Pneumatische aansluiting 2              | QS-3/8                                                                   |
| Soort bediening                         | manueel                                                                  |
| Soort bevestiging                       | Directe montage via doorgangsboring<br>inline-installatie<br>naar keuze: |
| normaal nominaal debiet                 | 707,4 l/min                                                              |
| Nominale diameter                       | 4,5 mm                                                                   |
| Bedrijfsdruk Mpa                        | -0,095 ... 1 MPa                                                         |
| Werkdruk                                | -0,95 ... 10 bar                                                         |
| Omgevingstemperatuur                    | 0 ... 60 °C                                                              |
| Materiaal behuizing                     | PBT-versterkt                                                            |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]                                  |
| Ontluchtingsfunctie                     | niet regelbaar                                                           |
| Afdichtingsprincipe                     | zacht                                                                    |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                                                              |
| Constructieve opbouw                    | Zuigerschuif                                                             |
| Soort sturing                           | direct                                                                   |
| Stroomrichting                          | niet omkeerbaar                                                          |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand                                             |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Cleanroomklasse                         | ISO klasse 4                                                             |
| Mediumtemperatuur                       | 0 ... 60 °C                                                              |
| Productgewicht                          | 42 g                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 3              | niet gekanaliseerd                                                       |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                                                             |
| Materiaal dichtingen                    | NBR                                                                      |