

# Zwaaiaandrijving DRQ-16- -90-PPVJ-A


Artikelnummer: 154451  
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging.

Variant met vrij te kiezen zwaihoek van 0 tot 89°

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Dempingshoek	72,2 deg
Instelbereik zwaihoek aan beide zijden	-4 /+ 4 deg
Zwaihoek	90 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaifrequentie bij 6 bar	4 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	0,5 Nm
Toelaatbaar massastraagheidsmoment	0,0002 kgm <sup>2</sup>
Productgewicht	530 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU) NBR