


teller met voorselectie PZV-E-C

Artikelnummer: 15608

FESTO

met aftelfunctie, met pneumatische nulstelling



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	mechanische teller (afloop) met pneumatische aandrijving
Soort reset	Drukknop of pneumatisch signaal
Display	met 5 posities
Vervalddruk aandrijving	$0,2 \pm 0,1$ bar
Vervalddruk terugstelling	$0,15 \pm 0,1$ bar
Aanspreekdruk aandrijving	$0,6 \pm 0,2$ bar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Minimale terugschakeldruk	2 bar
Minimale impulsduur aandrijving	10 ms
Minimale impulsduur terugbrenging	180 ms
Minimale pauzeduur aandrijving	15 ms
Minimale pauzeduur terugbrenging	50 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	150 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Pneumatische aansluiting	M5