


servomotor EMMS-AS-100-LK-HS-RS-S1

Artikelnummer: 1562976

FESTO

zonder overbrenging.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Volgens norm	IEC 60034
Isolatiebeschermklasse	F
Ratingklasse volgens EN 60034-1	S1
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Beschermingsgraad	IP65
As uitvoering pasveer	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Elektrische aansluittechniek	Stekker
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Nominale bedrijfsspanning DC	565 V
Nominale spanning DC	565 V
Type van wikkelschakeling	Ster binnenkant
Aantal poolparen	6
Stilstanddraaimoment	10,94 Nm
Nominaal draaimoment	7,51 Nm
Piekdraaimoment	39,8 Nm
Nominaal toerental	3.000 1/min
Max. toerental	3.360 1/min
Nominaal vermogen motor	2.360 W
Nominale stroom motor	3,8 A
Piekstroom	24,8 A
Motorconstante	1,993 Nm/A
Spanningsconstante, fase-fase	118,77 mV/min
Fase-fase wikkelresistentie	2,84 Ohm
Fase-fase wikkelinductie	10,5 mH
Totaal gedreven traagheidsmoment	6,6 kgcm ²
Productgewicht	8.860 g
Toegelaten axiale asbelasting	150 N
Toegelaten radiale asbelasting	650 N
Rotor positiesensor	Absolute single turn encoder
Rotary position encoder interface	EnDat 22
Rotary position encoder meetprincipe	inductief
Rotor positie encoder trigger	18 Bit
MTTF, subcomponent	76 jaar, rotor positie encoder
MTTFd, subcomponent	152 jaar, rotor positie encoder