

slangmof N-3/8-P-6-MS

Artikelnummer: 15633

FESTO

uitvoering: messing



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Nominale diameter | 4,5 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | Rechte vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 16 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Max. aandraaimoment | 15 Nm |
| Productgewicht | 26 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang binnendiameter 6 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing |