


# aansluitkabel NHSB-A1-20-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Artikelnummer: 1585796

FESTO

geschikt voor lineaire aandrijving DFPL.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Lengte beschermingslang	20 m
Inbouwpositie	willekeurig
Gebruik in buitenbereik	C1 - inzetgebieden beschermt tegen weersomstandigheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 100 % condenserend
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, 5-polig
Elektrische aansluiting 2	open einde, 5-aderig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Pneumatische aansluiting	voor slang buitendiameter 10 mm voor slang buitendiameter 8 mm
Min. kabelbuigradius	100 mm
Kabelmontage	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Productgewicht	5.000 g
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal slangmantel	PA
Materiaalinformatie beschermingslangschroefkoppeling	PA
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal dichtingen	TPE