

# compacte cilinder EMMZ-32- -P-A-S6

Artikelnummer: 158685

FESTO

voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping, veel bevestigingsmogelijkheden ("multimount").

Andere slaglengtes op aanvraag. Enkel verkrijgbaar als standaardslaglengtes van 5, 10 en 15 mm.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 15 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Hittebestendige dichtingen max. 120°C
Werkdruk	1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Aandraaimoment van de aandrijfbevestiging	9 Nm +10 %
Theoretische kracht bij 6 bar	388 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	388 N
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Messing
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij