

ronde cilinder EG-4-10-PK-2

Artikelnummer: 15886

FESTO

Micro-pneumatiek



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 mm
Zuigerdiameter	4 mm
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	3,5 ... 7 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	4,9 N
Theoretische minimale terugbrengveerkracht	1,5 N
Theoretische maximale terugbrengveerkracht	2,6 N
Productgewicht	5 g
Soort bevestiging	met contraoer
Pneumatische aansluiting	PK-2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	hooggelegeerd staal
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	Messing, vernikkeld