

cilinder met dubbele zuigerstang DPZ-10-10-P-A-S20

Artikelnummer: 159901

FESTO

met twee parallelle zuigerstangen, voor positiedetectie, met elastische eindpositiedemping.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 10 mm |
| Regelbaar eindpositiebereik/lengte | 10 mm |
| Zuigerdiameter | 10 mm |
| Soort werking aandrijfeenheid | Juk |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Geleiding | Glijgeleiding |
| Constructieve opbouw | Geleiding |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | Doorlopende, holle zuigerstang |
| Werkdruk | 2,5 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,08 Nm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 60 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 60 N |
| Alternatieve aansluitingen | zie productafbeelding |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Informatie materiaal deksel | aluminumlegering |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | aluminumlegering |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |