


persluchtreservoir CRVZS-2

Artikelnummer: 160236

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Volume | 2 l |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | AD 2000 - blad met toelichtingen en verklaringen |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 16 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,78 ... 232 psi |
| Toelating | CRN TÜV |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | TSSACRN0H17477.5C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Stikstof |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 100 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 100 °C |
| Maximaal aandraaimoment aansluitschroefdraad | 55 Nm |
| Productgewicht | 1.681 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal persluchtreservoir | hooggelegeerd staal roestvrij |