


Compactcilinder ADVU-3"- -P-A

Artikelnummer: 160568

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,04 ... 16 "
Zuigerdiameter	3"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	8,7 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,5532 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	636 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	678 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	10,829 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	5,926 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	62,504 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,882 oz
Pneumatische aansluiting	NPT1/8-27
Werkdruk [psi]	8,7 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering