

Normcilinder CRDSNU-25- -P-A


Artikelnummer: 160883

FESTO

corrosiebestendig, volgens DIN ISO 6432, voor contactloze detectie, in combi-uitvoering met elastische eindslagbuffering.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 500 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	ISO 6432
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Impactenergie in de eindposities	0,3 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	247 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	295 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	10 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	450 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: met uitwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij