



aftakkingsmodule PMBL-186-HP3-H

Artikelnummer: 1609073

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale breedte DN	54
Reeks	L
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 5 MPa
Werkdruk	0 ... 50 bar
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 3	G1
Pneumatische aansluiting 4	G1
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering