


drukmeetomvormer PENV-A-W-2,5-LCD-RB

Artikelnummer: 161055

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Analoge uitgang | 0 - 10 V 4 - 20 mA |
| Elektrische aansluiting | 11-polig Stekker |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Bestand tegen kortsluiting | ja |
| Meetgrootte | Relatieve druk |
| Meetmethode | piëzoresistente druksensor met display |
| Instelbereik drempelwaarde | 0,05 ... 2,5 bar |
| Instelbereik hysteresis [bar] | 0,01 ... 2,25 bar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 15 ... 30 V |
| Max. uitgangsstroom | 5.000 mA |
| Schakeluitgang | PNP |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Mediumtemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Productgewicht | 270 g |
| Drukmeetbereik | 0 ... 2,5 bar |
| Nauwkeurigheid FS | 1 % |
| Soort bevestiging | naar keuze: met doorgaande boring met DIN-rail |
| Materiaal - tip | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Materiaal - informatie behuizing | PC |