


# drukmeetomvormer PENV-A-W-12-LCD-RB

Artikelnummer: 161056

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Analoge uitgang	0 - 10 V 4 - 20 mA
Elektrische aansluiting	11-polig Stekker
Beschermingsgraad	IP65
Pneumatische aansluiting	G1/8
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	ja
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	piëzoresistente druksensor met display
Instelbereik drempelwaarde	0,2 ... 12 bar
Instelbereik hysteresis [bar]	0,02 ... 9 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC	15 ... 30 V
Max. uitgangsstroom	5.000 mA
Schakeluitgang	PNP
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	270 g
Drukmeetbereik	0 ... 12 bar
Nauwkeurigheid FS	1 %
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgaande boring met DIN-rail
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie behuizing	PC