

# afdichtingsring OL-M10

Artikelnummer: 161181

FESTO

lekvrij



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 30 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-40 ... 100 °C
Aanzetspanning bij kamertemperatuur	ja
Nominaal aandraaimoment	13,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Materiaal - opmerking	RoHS conform