

magneetventiel MN1H-2-3/8-MS

Artikelnummer: 161727



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos.

Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Membraanventiel
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	G3/8
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie
Nominale diameter	13 mm
Ventiel functie	2/2 gesloten monostabiel
Handbediening	met toebehoren, vergrendelbaar duwend
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Medium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 110 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 230 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA 24 V DC: 2,5 W
Soort reset	pneumatische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
normaal nominaal debiet	2.900 l/min
Schakeltijd in	30 ms
Schakeltijd uit	100 ms
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer schroef	1.4301
Productgewicht	450 g
Beschermingsgraad	IP65 met contactdoos