



drukschakelaar PEV-1/4-SC-OD

Artikelnummer: 161760

FESTO

opent of sluit een elektrische stroomkring bij het bereiken van een bepaalde drukwaarde. Instelbaar drukschakelpunt. Zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-1
Toelating	CCC
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer met instelschaal
Bedrijfsdruk Mpa	0,1 ... 1,2 MPa
Werkdruk	1 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Max. schakelfrequentie	3 Hz
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. schakeluitgangsspanning DC	125 V
Max. uitgangsstroom	5.000 mA
Minimale belastingsstroom	1 mA bij 24 V 10 mA bij 10 V 100 mA bij 5V
Gebruikerscategorie inductieve last	AC-14 DC-13
Gebruikerscategorie ohmsche last	AC-12 DC-12
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens DIN 43650 vierhoekige constructie
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	G1/4
Productgewicht	144 g
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schakelcontact	zilver
Instelbereik drempelwaarde	1 ... 12 bar
Beschermingsgraad	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L