

lineaire aandrijving DGPL-25- -PPV-A-KF-B


Artikelnummer: 161792

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken


voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 10 ... 3.000 mm |
| Zuigerdiameter | 25 mm |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Geleiding | Kogelomloopgeleiding |
| Meeneemprincipe | vormgesloten (gleuf) |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk | 2 ... 8 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Dempingslengte | 18 mm |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour | 295 N |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 295 N |
| Te verplaatsen massa | 600 g |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 600 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 53 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 1.520 g |
| Alternatieve aansluitingen | zie productafbeelding |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal deksel | gegoten aluminium gecoat |
| Materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |