



# Ultrafijnfilter LFMA-1/2-H-A

Artikelnummer: 162815

FESTO

met 0,01 micron filterpatroon, metalen beschermmantel.  
Beschikbaar tot 2008



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	0,01 µm
Filterwerkingsgraad	99,9999 %
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Differentiaaldrukindicator	Manometer
Ingangsdruk 1	0 ... 16 bar
Normaal nominaal debiet	1.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Mediumtemperatuur	1,5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.120 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie filter	boorsilicaatvezel
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink