



Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-H-A

Artikelnummer: 162821

FESTO

Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijn filter 0,01µm, met metalen beschermmantel.

Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	0,01 µm
Filterwerkingsgraad	99,9999 %
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Differentiaaldrukindicator	Manometer
Ingangsdruk 1	0 ... 16 bar
Normaal nominaal debiet	800 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm
Mediumtemperatuur	1,5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.300 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - informatie filter	boorsilicaatvezel
Materiaal - informatie behuizing	PA-versterkt
Materiaal - informatie bokaal	Gespuitsgiet zink