

# l-insteekschroefkoppeling CRQSL-3/8-12

Artikelnummer: 162877

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	8,1 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Design	L-vorm
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Opmerking over werkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-15 ... 120 °C
Productgewicht	65 g
Bruikbare leidingen	PFAN
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW21
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 12 mm
Materiaal inschroeftap	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal losring	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slangdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal steunring	hooggelegeerd staal roestvrij