


aansluitplaat PAML-CP-186-HP3-G112

Artikelnummer: 1629297

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	186
Nominale breedte DN	54
Reeks	L
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 5 MPa
Werkdruk	0 ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:~:]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	4.500 g
Pneumatische aansluiting 1	G1 1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1 1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal schroeven	roestvrij staal